

**XNMU 040310HP, IC840, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytką skrawającą z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max.} = 0,8$ mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	LOGIQ4FEED
posuw f_z	0,8 mm
Promień programowany przy $a_{p\max}$	1,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 040310HP
typ	INOX
promień naroża	1 mm

geometria	HP
oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Gatunek	IC840
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
inkonel	nadaje się warunkowo	25 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		