

**TPKT 1003PDR, IC882, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226509 S
GTIN	7291075313567
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p maks. = 8,0 mm.

Opis techniczny

Seria	HELI3MILL
posuw f_z	0,1 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 1003PDR
promień naroża	0,8 mm
geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Gatunek	IC882
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		