

**XNMU 043010HP, IC716, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221204 S
GTIN	7291075452334
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 043010HP
Seria	LOGIQ4FEED
posuw f_z	0,4 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{max}}$	1,8 mm
typ	S
promień naroża	1 mm

geometria	HP
oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Gatunek	IC716
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		