

**XNMU 040310RM-T, IC808, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytki skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p,max.} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 040310RM-T
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,8 mm
Seria	LOGIQ4FEED
typ	UNI
promień naroża	1 mm
geometria	RM-T

oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		