



Oprawka wzdłużna BMT, BMT: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319885 60
GTIN	4069515004237
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Głównie do obróbki zewnętrznej.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.

- **DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 wpusty przesuwne), TS-4000 T12 (3 wpusty przesuwne), TS-5000 T12 (3 wpusty przesuwne)**

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Karta danych

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.
Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

h_2	108 mm
L_2	84 mm
x	70 mm
b_2	65 mm
L_1	94 mm
h_1	25 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe