

**TDKT 1505PDR, IC5400, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ maks.} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	HELI3MILL
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f_z	0,15 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDKT 1505PDR
geometria	PDR

oznaczenie producenta	HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Gatunek	IC5400
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	240 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		