



Oprawka wzdłużna BMT, BMT: 45



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319885 45
GTIN	4069515004251
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Głównie do obróbki zewnętrznej.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.

- **DN SOLUTIONS (dawniej DOOSAN):** Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Puma TT1300 SY/SYY; Lynx 220 M/LM; Lynx 220 LMS/LY/LSY
- **EMCO:** Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
- **Haas:** ST-10/15Y (BMT45)
- **Hwacheon:** Cutex 180 MC/SMC/YMC/YSMC (16 ST); Hi-Tech 230 YSMC (20ST, BMT45)

Karta danych

- **Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)**
- **SMEC: NS 2000M/LM; PL 1600; 2000M**
- **Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300; TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT45)**
- **Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)**
- **Victor: VTurn-NP16CM**

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.

Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

x	65 mm
L ₁	58 mm
L ₂	58 mm
h ₂	75 mm
h ₁	20 mm
b ₂	62 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe