

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222519 GG
GTIN	7291075311792
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Seria	DOVEIQMILL
posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	0,8 mm
geometria	ADTN
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704ADTN
Gatunek	IC5100
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
GG	nadaje się	300 m/min	K
żeliwo sferoidalne	nadaje się warunkowo	220 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		