

**CNMG 120408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	PS
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia