


**CCMT 09T308, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
Seria	ISOTURN
Gatunek	IC807
Łamacz wiórów	M3P
promień naroża	0,8 mm

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
oznaczenie producenta	CCMT 09T308-M3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia