


**CCMT 09T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

posuw f	0,06 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 80 m/min
Łamacz wiórów	F3M
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 2 mm
Materiał ostrza	HM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	IC807
Seria	ISOTURN
oznaczenie producenta	CCMT 09T304-F3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia