


**CCMT 09T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	IC807
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Seria	ISOTURN
Łamacz wiórów	M3P
oznaczenie producenta	CCMT 09T304-M3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia