

 KOMET

Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø DC m7: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236603 16
GTIN	4047109205703
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,3.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

wskazówka:

- Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
- Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
- Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Maks. Ø osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
- Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	1
Ø D _s chwytu ABS®	50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 040204 10-...
śruby mocujące	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Długość użyteczna L ₁	64 mm
Seria	KUB Pentron®
Ø nomin. D	16
Długość wysięgu L _A	94 mm

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,38 Nm	211750 0,38
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 5IP1	239652 5IP1
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP