


**CCMT 09T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 2 mm
Gatunek	IC807
posuw f	0,06 - 0,25 mm/obr,
Seria	ISOTURN
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
Zastosowanie główne	P

Łamacz wiórów	F3P
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
oznaczenie producenta	CCMT 09T304-F3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia