


**CCMT 09T302, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,1 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,06 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 80 m/min
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
Seria	ISOTURN

Gatunek	IC807
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	F3M
oznaczenie producenta	CCMT 09T302-F3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia