

**DCMT 11T302, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	IC807
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
Zastosowanie główne	P
Seria	ISOTURN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	F3P
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,15 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
oznaczenie producenta	DCMT 11T302-F3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

