

**DCMT 11T308, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Seria	ISOTURN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	F3P
Gatunek	IC807
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,15 - 2 mm
oznaczenie producenta	DCMT 11T308-F3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia