



Oprawki BMT do wytaczaków, BMT: 55



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319887 55
GTIN	4069515004626
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.

Do mocowania wytaczaków i wiertel składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.

- **ACCUWAY: UT-100; UT-200**
- **ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL**
- **CHIAH CHYUN: ML-250**

- **DN SOLUTIONS (fostă DOOSAN):** Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280
- **GANESH:** ASL-100
- **HARDINGE:** T-51; T-65
- **HEADMAN:** T55
- **HWACHEON:** CUTEX 160; CUTEX 180
- **LMW:** LL20
- **Mazak:** QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
- **SMART:** NL 2000
- **SMEC:** PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- **Takamaz:** XT-8
- **TAKISAWA TAIWAN:** UX-2000
- **VICTOR:** VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- **YCM:** NTC-1600; NTC-2000

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.

Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

l_1	90 mm
h_1	85 mm
x	70 mm
L_1	64 mm
Z	56 mm
L_2	64 mm
d_a	40 mm
L_3	45 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe