



Oprawki BMT do wytaczaków, BMT: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319887 60
GTIN	4069515004633
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.

Do mocowania wytaczaków i wiertel składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT. **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2

FOCUS CNC: FBL#250; FBL#320; FNL#250; FNL#320

MT EVO: T25; T32

TAKISAWA: TS#3000 T12 (3 wpusty przesuwne); TS#4000 T12 (3 wpusty przesuwne); TS#5000 T12 (3 wpusty przesuwne)

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.
Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

l_1	120 mm
h_1	108 mm
L_1	84 mm
L_3	25 mm
Z	70 mm
x	80 mm
d_a	40 mm
L_2	94 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe