

**VCMT 160404, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261481 IC807  |
| GTIN             | 7291075306279 |
| Klasa artykułu   | 26B           |

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Gatunek   | IC807                          |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | VCMT 160404                    |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 30 - 80 m/min                  |
| posuw $f$   | 0,07 - 0,25 mm/obr,            |
| Warunki skrawania                                   | w niewielkim stopniu nieciągły |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne                        |
| promień naroża                                      | 0,4 mm                         |
| Łamacz wiórów                                       | M3M                            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zastosowanie główne       | M                                      |
| liczba wymian/ostrzy      | 2                                      |
| Seria                     | ISOTURN                                |
| Materiał ostrza           | HM                                     |
| głębokość skrawania $a_p$ | 1 - 2,5 mm                             |
| oznaczenie producenta     | VCMT 160404-M3M IC807                  |
| Rodzaj produktu           | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |