

**DCMT 11T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P

Gatunek	IC807
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
Łamacz wiórów	M3P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Seria	ISOTURN
oznaczenie producenta	DCMT 11T304-M3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia