


**CNMG 120404, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Gatunek	IC8250
Łamacz wiórów	M3P
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
oznaczenie producenta	CNMG 120404-M3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia