

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych + wiertła kręte pod gwint GARANT Vap Tap, do gwintów metrycznych: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	146955 M3-12
GTIN	4069515004732
Klasa artykułu	13V

Opis**Wykonanie:**

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. Złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i wiertła kręte do otworów pod gwint, wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12 nr 135805 i wiertle pod gwint nr 114580

Opis techniczny

do gwintów metrycznych	M3 – M12
Seria	Vap Tap
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Rodzaj produktu

Gwintowniki

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/146955-M3-12>
