


**CNMG 120408, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Łamacz wiórów	F3P
Gatunek	IC8150
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
oznaczenie producenta	CNMG 120408-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia