


CNMG 120408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120408 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 1 - 6,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	1 - 6,5 mm

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,