

**CNMG 120404, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	F3M
Gatunek	IC6025
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min

promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	CNMG 120404-F3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia