


Garant**Płytki skrawająca frezowa XDLW 09T308 SR, do frezów HPC FeedKing, HB7525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 09T308 SR
Gatunek	HB4025
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,15 mm
posuw f_z na ząb	0,79 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przylącze	nadaje się		