


**CNMG 120408, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 380 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Łamacz wiórów	F3P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Gatunek	IC8250
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
oznaczenie producenta	CNMG 120408-F3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia