

**CNMG 120408, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Gatunek	IC6015
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Łamacz wiórów	F3M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
oznaczenie producenta	CNMG 120408-F3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia