


**CNMG 120404, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	F3P
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Zastosowanie główne	P

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	IC8250
oznaczenie producenta	CNMG 120404-F3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia