

**CNMG 120404, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	IC6015
Łamacz wiórów	F3M
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
oznaczenie producenta	CNMG 120404-F3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia