

**Frez do radełkowania Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 10mm****Dane zamówienia**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Numer katalogowy | 290198 10 |
| GTIN             |           |
| Klasa artykułu   | 29H       |

**Opis****Wykonanie:**

**konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

**Opis techniczny**

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| do $\varnothing$ radełkowania $d_1$                      | 15 mm          |
| tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr | 299920 11      |
| do otworów radełek $\varnothing d_2$                     | 8 mm           |
| do szerokości radełkowania b                             | 4 mm           |
| zakres roboczy                                           | 3 - 50 mm      |
| kierunek skrawania                                       | lewe i prawe   |
| dla profilu radełkowania                                 | RBL45° 1×BR15° |
| dla profilu radełkowania                                 | RAA 1×BL30°    |
| dla profilu radełkowania                                 | RBL30° 1×AA    |
| dla profilu radełkowania                                 | RBR30° 1×AA    |
| dla profilu radełkowania                                 | RAA 1×BR30°    |

## Karta danych

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| dla profilu radełkowania | RBR45° 1×BL15°            |
| Rodzaj produktu          | Narzędzia do radełkowania |