


**CNMG 120408, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,85 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	M3P

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Gatunek	IC8150
oznaczenie producenta	CNMG 120408-M3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia