

**CNMG 120412, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	M3M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
posuw $f$	0,17 - 0,5 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm

Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Gatunek	IC6015
promień naroża	1,2 mm
oznaczenie producenta	CNMG 120412-M3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia