

**DNMG 150604, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	IC6015
Łamacz wiórów	F3M
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
promień naroża	0,4 mm

Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	DNMG 150604-F3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia