

**DNMG 150604, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Łamacz wiórów	F3P
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,5 mm

posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Gatunek	IC8150
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
oznaczenie producenta	DNMG 150604-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia