

**DNMG 150608, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	M3M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,17 - 0,5 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 230 m/min
Gatunek	IC6025
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	DNMG 150608-M3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia