

**DNMG 150608, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Gatunek	IC6015
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Łamacz wiórów	M3M
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,17 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
oznaczenie producenta	DNMG 150608-M3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia