

**DNMG 150608, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	IC8250
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	M3P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
oznaczenie producenta	DNMG 150608-M3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia