


**WNMG 080404, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	IC8250
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Łamacz wiórów	F3P
oznaczenie producenta	WNMG 080404-F3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia