

**VNMG 160408, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251851 IC6025
GTIN	7291075307092
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	IC6025
Łamacz wiórów	M3M
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
oznaczenie producenta	VNMG 160408-M3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia