

**WNMG 080404, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	IC6025
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	F3M
Materiał ostrza	HM

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
oznaczenie producenta	WNMG 080404-F3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia