

Garant**Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem, Stożek Morse'a: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	321760 4
GTIN	4069515008365
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- Wartość siły docisku w kN można odczytać bezpośrednio na tarczy manometru.
- Krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi ostrza. Kieł hartowany na wskroś i precyzyjnie szlifowane.
- Łożyska precyzyjne dla dużych obciążeń osiowych i wysokiej dokładności ruchu obrotowego.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.
- Kompensacja długości za pomocą sprężyny.

Kąt wierzchołkowy 60°.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, **gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych granicach**, by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego zamocowania z kontrolowaną siłą.

- Jako przeciwkiel do zabieraków czołowych nr 327400–327403, 327455–327465, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
- Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
- Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
- Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.

Opis techniczny

maksymalna osiowa siła mocująca	1000 daN
---------------------------------	----------

Karta danych

stożek Morse'a	MK4
największa $\varnothing$ kła 60° A	16 mm
długość użytkowa B	124 mm
największa $\varnothing$ kła 30° A	35 mm
$\varnothing$ korpusu D	72 mm
do detali o masie	850 kg
długość kła C	37 mm
maksymalne bicie	0,01 mm
odcinek ugięcia sprężystego	1,7 mm
Rodzaj produktu	Kły centrujące