

**VNMG 160408, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251791 IC6025 |
| GTIN | 7291075350890 |
| Klasa artykułu | 26B |

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gatunek | IC6025 |
| posuw f | 0,05 - 0,3 mm/obr, |
| Materiał ostrza | HM |
| Łamacz wiórów | F3M |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160408 |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| głębokość skrawania a_p | 0,1 - 1,5 mm |

| | |
|---|--|
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 230 m/min |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| oznaczenie producenta | VNMG 160408-F3M IC6025 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytką skrawająca do toczenia |