

**WNMG 080404, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252120 IC8150
GTIN	7291075329179
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Gatunek	IC8150
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy	6

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	M3P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
oznaczenie producenta	WNMG 080404-M3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia