

**WNMG 080404, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Łamacz wiórów	F3M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	IC6015
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
promień naroża	0,4 mm

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
oznaczenie producenta	WNMG 080404-F3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia