

**WNMG 080408, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	P
Gatunek	IC8250
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Łamacz wiórów	M3P
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
oznaczenie producenta	WNMG 080408-M3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia