



## Oprawka do przecinaka KOMET®, Typ: A1/2A



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Klasa artykułu	24G

### Opis

#### Wykonanie:

Do noży nr 240014 – 240020. Noże są mocowane z boku w uchwycie rozciętym.

#### Ważne:

Dostawa **bez noży**.

Wysokość chwytu: 22 mm

szerokość chwytu: 14,5 mm

długość całkowita L: 170 mm

wys. noża: 16 mm

szer. noża: 4 mm

wysokość krawędzi tnącej: 20 mm

### Opis techniczny

odpowiednie noże, przecinanie: Nr 240014	A1/2A
wysokość krawędzi tnącej	20 mm
szerokość chwytu	14,5 mm
szer. noża	4 mm
typ	A1/2A
Wysokość chwytu	22 mm
wys. noża	16 mm
odpowiednie noże, rowki pod pierścienie osadcze: nr 240020	A0,9 do A2,15 z 240022, A2,65 do A5,15
długość całkowita L	170 mm

Rodzaj produktu

Noże

## Akcesoria

Podkładka do noży do rowków KOMET®	240022
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A2,65 mm	240020 A2,65
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A4,15 mm	240020 A4,15
Przecinak KOMET® HSS-Co5 Typ A1/2A	240014 A1/2A
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A3,15 mm	240020 A3,15
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A5,15 mm	240020 A5,15