

**Oprawki do płytek skrawających promieniowych, Wysokość chwytu h: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240026 25
GTIN	2050001099303
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Opis techniczny

do płytek skraw. promieniowych	R8 – R12
przekrój chwytu	25 mm
szerokość chwytu	25 mm
Wysokość chwytu h	25 mm
długość całkowita L	125 mm
Rodzaj produktu	Noże