



Uchwyt M-Drill, Chwyt: MK3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080750 MK3
GTIN	4069515008587
Klasa artykułu	BAW

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Oprawki do tulejek zaciskowych M-Drill są wyposażone w aluminiowy pierścień chłodzący z otworami, który umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła powstającego podczas wiercenia termicznego. W rezultacie ciepło nie jest doprowadzane do wrzeciona maszyny.

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucz mocujący ER nr 309680 25.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Opis techniczny

Klucze mocujące ER	25
Ø zewn. D	42 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm

Karta danych

Zamienne nakrętki mocujące ER	25
do tulejek zaciskowych ER	25
zakres mocowania	1 - 16 mm
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową